

Planarna površinska portalna platforma EXCH-40-

Broj dijela: 1923050

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	40
Položaj montaže	okomito horizontalno
Konstruktivna struktura	Planarni portal
Radni tlak	8 bar
Maksimalno ubrzanje, horizontalno	50 m/s ²
Maksimalno ubrzanje, okomito	30 m/s ²
Maksimalna brzina, horizontalno	5 m/s
Maksimalna brzina, okomito	4 m/s
Točnost ponavljanja	±0,1 mm
Radnog ciklusa	100%
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU Direktivi o strojevima
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za strojeve
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 90 % ne kondenzirajući
Razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	10 °C...50 °C
Nazivno opterećenje s maksimalnom dinamikom	4 kg
Vrsta montaže	s učvršnim sklopom s kompletom za podešavanje s proreznim maticama
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS