


Filtar LF-D-MIDI

Broj dijela: 192552

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Midi
Serijska	D.
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Finoća filtra	40 µm
Odvod kondenzata	Ručno okretanje
Konstruktivna struktura	Sinter filter sa centrifugalnim separatorom
Zaštita školjke	Metalni zaštitni kavez
Radni tlak	0 bar...16 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: 9: -] Inertni plinovi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 8: 4] Inertni plinovi
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	700 g
Vrsta montaže	Instalacija linije s priborom
Pneumatski priključak 1	Spojna ploča
Pneumatski priključak 2	Priključna ploča
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Filter materijal	PE
Materijal za kućište	Lijeveni cink
Materijalna školjka	PC