


# Regulator filtera LFR-3/8-D-7-O-MINI-A

Broj dijela: 192602

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Mini
Serija	D.
Brava za aktiviranje	Okretni gumb s držačem
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Finoća filtra	40 µm
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Regulator filtra bez manometra
Maksimalna količina kondenzata	22 cm <sup>3</sup>
Zaštita školjke	Metalni zaštitni kavez
Indikator tlaka	G1/8, pripremljeno
Radni tlak	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Raspon regulacije tlaka	0.5 bar...7 bar
Maks. histereza tlaka	0.2 bar
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	1700 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 9: -] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 8: 4] Inertni plinovi
Srednja temperatura	5 °C...60 °C
Temperatura okoline	5 °C...60 °C
Težina proizvoda	460 g
Vrsta montaže	Instalacija linije s priborom neobavezno:
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Lijeveni cink

Svojstvo	Vrijednost
Materijalna školjka	PC