


Provjeriti ventil **VBNF-LBA-G14-Q8**

Broj dijela: 1927027

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	nepovratna funkcija koja se može otključati
Odabir dodatne funkcije	ručno odzračivanje
Pneumatski priključak 1	QS-8
Pneumatski priključak 2	G1/4
Priključak za upravljački zrak 21	QS-8
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Radni tlak	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar
Kontrolni tlak	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar 29 psi...145 psi
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Materijal za kućište	PBT
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Položaj montaže	po želji
Vrsta aktiviranja, upravljačka nepovratna funkcija	pneumatski
Funkcija ručnog odzračivanja	impulsno
Zakretanje	360 stupnjeva / nije dopušteno trajno okretanje
Radni tlak za puni temperaturni raspon	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar 2.9 psi...145 psi
Normalan protok 1-> 2 (6-0)	1100 l/min
Normalni nazivni protok 1->2 (6-5)	620 l/min
Vrijeme isključenja	11 ms
Vrijeme uključenja	8 ms
Zaštita od eksplozije	Zona 2 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Kontrolni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Nazivni moment zatezanja	10 Nm

Svojstvo	Vrijednost
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 20 %
Težina proizvoda	65.6 g
Materijalni pokrov	ES-BE PBT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal banjo vijaka	Kovana aluminijska legura
Prsten za oslobađanje materijala	POM