


# Generator vakuuma VN-10-M-I3-PQ2-VQ2

Broj dijela: 193554

**FESTO**



## Podatkovni list

| Svojstvo                                      | Vrijednost                                         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nazivna širina sapnice Laval                  | 0.95 mm                                            |
| Mjera rastera                                 | 13 mm                                              |
| Položaj montaže                               | po želji                                           |
| Karakteristike odbacivača                     | visok vakuum<br>Inline                             |
| Konstruktivna struktura                       | Ravni oblik                                        |
| Radni tlak za max. brzina usisavanja          | 5 bar                                              |
| Radni tlak                                    | 1 bar...8 bar                                      |
| Radni tlak za maks. vakuum                    | 5.8 bar                                            |
| Maksimalni vakuum                             | 86 %                                               |
| Nazivni radni tlak                            | 6 bar                                              |
| Maks. usisni volumni protok naspram atmosfere | 28 l/min                                           |
| Vrijeme prozračivanja za nazivni radni tlak   | 0.96 s                                             |
| Operativni medij                              | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju       | Rad s uljem nije moguć                             |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC              | 1 - mala izloženost koroziji                       |
| LABS sukladnost                               | VDMA24364-B1 / B2-L                                |
| Srednja temperatura                           | 0 °C...60 °C                                       |
| Temperatura okoline                           | 0 °C...60 °C                                       |
| Težina proizvoda                              | 23 g                                               |
| Vrsta montaže                                 | Instalacija linije                                 |
| Pneumatski priključak 1                       | QS-6                                               |
| Pneumatski priključak 3                       | nije prikupljeno                                   |
| Vakuumski priključak                          | QS-6                                               |
| Napomena o materijalima                       | U skladu s RoHS                                    |
| Materijalne brtve                             | NBR                                                |
| Mlaznica za hvatanje materijala               | POM                                                |
| Materijal za kućište                          | POM ojačan                                         |
| Mlaznica materijala                           | Kovana aluminijska legura                          |
| Materijal vijčani spoj                        | Mjed<br>poniklane                                  |