



# Generator vakuuma VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1

Broj dijela: 193572

**FESTO**



## Podatkovni list

| Svojstvo                                       | Vrijednost                                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nazivna širina sapnice Laval                   | 0.7 mm                                             |
| Mjera rastera                                  | 14 mm                                              |
| Dizajn prigušivača zvuka                       | otvoreno                                           |
| Položaj montaže                                | po želji                                           |
| Karakteristike odbacivača                      | visok usisni volumni protok<br>Standard            |
| Integrirana funkcija                           | Otvoren prigušivač zvuka                           |
| Konstruktivna struktura                        | T oblik                                            |
| Radni tlak za max. brzina usisavanja           | 6.2 bar                                            |
| Radni tlak                                     | 1 bar...8 bar                                      |
| Nazivni radni tlak                             | 6 bar                                              |
| Maks. usisni volumni protok naspram atmosfere  | 38.8 l/min                                         |
| Vrijeme prozračivanja za nazivni radni tlak    | 0.5 s                                              |
| Operativni medij                               | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju        | Rad s uljem nije moguć                             |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC               | 1 - mala izloženost koroziji                       |
| LABS sukladnost                                | VDMA24364-B1 / B2-L                                |
| Srednja temperatura                            | 0 °C...60 °C                                       |
| Razina zvučnog tlaka pri nazivnom radnom tlaku | 66 dB(A)                                           |
| Temperatura okoline                            | 0 °C...60 °C                                       |
| Maksimalni moment zatezanja                    | 0.5 Nm                                             |
| Težina proizvoda                               | 24 g                                               |
| Vrsta montaže                                  | s prolaznim provrtom<br>s priborom                 |
| Pneumatski priključak 1                        | QS-6                                               |
| Pneumatski priključak 3                        | Otvoren prigušivač zvuka                           |
| Vakuumski priključak                           | QS-6                                               |
| Materijal spojnog navoja                       | Mjed, poniklani                                    |
| Napomena o materijalima                        | U skladu s RoHS                                    |
| Materijalne brtve                              | NBR                                                |
| Mlaznica za hvatanje materijala                | POM                                                |
| Materijal za kućište                           | POM ojačan                                         |

| Svojstvo               | Vrijednost                |
|------------------------|---------------------------|
| Materijalni prigušivač | PE                        |
| Mlaznica materijala    | Kovana aluminijska legura |
| Materijal vijčani spoj | Mjed<br>poniklane         |