


Cilindar mijeha
EB-325-215
Broj dijela: 193790

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	325
Potrebna instalacija Ø	340 mm
Hod	215 mm
Maksimalna visina, prošireno	305 mm
Maksimalni kut nagiba	20 deg
Maks. pomak	20 mm
Min. visina ugradnje	75 mm
Način rada	jednoradni
Radni tlak	0 bar...8 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-40 °C...70 °C
Obnavljanje snage	300 N
Težina proizvoda	4800 g
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal ispod	NR / BR
Materijal za kućište	Čelik pocinčano