


Ravni cilindar DZF-11/16"-5"-A-P-A

Broj dijela: 194142

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	5 in
Promjer klipa	1 1/16"
Maksimalni kut rotacije klipnjače +/-	1.2 deg
Prigušenje	elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Način rada	dvoradni
Osiguranje od zakretanja/vođenje	Ovalni klip
Radni tlak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	123 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	153 N
Pokretna masa s hodom od 0 mm	24 g
Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm	2.3 g
Dodatna težina po hodu od 10 mm	4 g
Osnovna težina s hodom od 0 mm	107 g
Pneumatski priključak	10-32 UNF-2B
Materijalni pokrov	Aluminij
Materijalne brtve	FPM TPE-U (PU)
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura
Materijal klipnjače	visokolegirani nehrđajući čelik