

Stezna jedinica DADL-EL-Q11-63

Broj dijela: 1941568

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	63
Raspon podešavanja kuta zakretanja	55 deg...200 deg
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Radni tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar 43.5 psi...116 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	2380 g
Vrsta montaže	s prolaznom rupom i centrirnom čahurom
Pneumatski priključak	G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR TPE-U (PU)
Materijal za kućište	Aluminij tvrdo eloksirano
Materijal za pokrivanje kućišta	Aluminij anodizirana
Materijal ležaj	Plastično
Materijal za pranje	Aluminij anodizirana
Materijalni vijci	Čelik pocinčano
Način rada	jednoradni povlačeći