


Ravni cilindar DZF-2 1/2"- -P-A-S2

Broj dijela: 194262

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Hod | 0.04 in...13 in |
| Promjer klipa | 2 1/2" |
| Maksimalni kut rotacije klipnjače +/- | 0.4 deg |
| Prigušenje | elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Način rada | dvoradni |
| Osiguranje od zakretanja/vođenje | Ovalni klip |
| Radni tlak | 0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura okoline | -20 °C...80 °C |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto | 1682 N |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje | 1682 N |
| Pneumatski priključak | 1/4 NPT |
| Materijalni pokrov | Aluminij |
| Materijalne brtve | FPM TPE-U (PU) |
| Materijal za kućište | Kovana aluminijska legura |
| Materijal klipnjače | visokolegirani čelik |