

Plastična crijevo
PQ-PA-28X2,5X3000
Broj dijela: 194594

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	28 mm
Unutra-Ø	23 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.95 bar...10 bar
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-25 °C...75 °C
Temperatura okoline	-25 °C...75 °C
Težina proizvoda po dužini	0.204 kg/m
boja	crno
Materijalno crijevo	PA