


Regulator pritiska LRS-3/8-D-7-O-I-MINI

Broj dijela: 194625

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Mini
Serijska	D.
Brava za aktiviranje	Okretni gumb s integriranom bravom
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	membranski kontrolni ventil s izravnim upravljanjem
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan s kompenzacijom predtlaka sa sekundarnom ventilacijom s obrnutim strujnim ponašanjem
Indikator tlaka	G1/8, pripremljeno
Radni tlak	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Raspon regulacije tlaka	0.5 bar...7 bar
Maks. histereza tlaka	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	1800 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	450 g
Vrsta montaže	Montaža prednje ploče Instalacija linije s priborom
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	Lijevani cink

Svojstvo	Vrijednost
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Ljevani cink