


# Okrugli cilindar CRHD-50- -PPV-A-MQ

Broj dijela: 195509

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo  | Vrijednost   |
|---|--|
| Hod   | 10 mm...500 mm                                     |
| Promjer klipa   | 50 mm  |
| Prigušenje  | pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo          |
| Položaj montaže   | po želji   |
| Konstruktivna struktura                                   | Klip<br>Klipnjača                                  |
| Detekcija položaja  | za beskontaktnu sklopku                            |
| Radni tlak  | 1 bar...10 bar                                     |
| Način rada  | dvoradni   |
| Operativni medij  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju                   | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)     |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                          | 3 -Jako opterećenje korozijom.                     |
| LABS sukladnost   | VDMA24364-B2-L                                     |
| Kvaliteta hrane   | pogledajte proširene informacije o materijalu      |
| Temperatura okoline                                       | -20 °C...80 °C                                     |
| Duljina prigušenja  | 21 mm  |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto      | 990 N  |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje | 1178 N   |
| Pokretna masa s hodom od 0 mm                             | 340 g  |
| Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm                   | 25 g   |
| Osnovna težina s hodom od 0 mm                            | 1792 g   |
| Dodatna težina po hodu od 10 mm                           | 57 g   |
| Pneumatski priključak                                     | G1/4   |
| Materijalni pokrov  | visokolegirani nehrđajući čelik                    |
| Materijalne brtve   | NBR<br>TPE-U (PU)                                  |
| Materijal za kućište                                      | visokolegirani nehrđajući čelik                    |
| Materijal klipnjače                                       | visokolegirani nehrđajući čelik                    |