

Kuka s okretnom glavom CRSGS-M20X1,5

Broj dijela: 195585

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	M20x1,5
Na temelju norme	ISO 12240-4
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Metali s masenim udjelom većim od 5 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Temperatura okoline	-40 °C...150 °C
Maksimalna nosivost	9 kN
Težina proizvoda	464 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal vanjskog prstena	visokolegirani čelik
Materijal za kućište	visokolegirani čelik
Materijal unutarnjeg prstena	visokolegirani čelik
Materijal matica	visokolegirani čelik