

Blok ležaja
CRLBN-50/63
Broj dijela: 195868

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	50/63
Položaj montaže	po želji
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Proizvod odgovara internoj definiciji proizvoda tvrtke Festo za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali s više od 1% masenog udjela bakra, cinka ili nikla isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Temperatura okoline	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	293 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Pričvršćivanje materijala	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal vijka	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalni osigurač	visokolegirani nehrđajući čelik