


Okrugli cilindar DSNU-50-200-PPV-A

Broj dijela: 196047

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	200 mm
Promjer klipa	50 mm
Navoj klipnjače	M16x1,5
Prigušenje	pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Cilindrična cijev
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Radni tlak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Način rada	dvoradni
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Duljina prigušenja	20 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	989.6 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	1178.1 N
Pokretna masa	913 g
Težina proizvoda	1887 g
Vrsta montaže	s priborom
Pneumatski priključak	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	Kovana aluminijska legura
Materijalne brtve	NBR TPE-U (PU)
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik
Materijal cijevi cilindra	visokolegirani nehrđajući čelik