


# Zaporni ventil HE-G1/2-LO

Broj dijela: 197134

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                              | Vrijednost                                         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Konstruktivna struktura                               | Klipni ventil                                      |
| Vrsta aktiviranja                                     | ručno                                              |
| Princip brtvljenja                                    | mekana                                             |
| Ispušna funkcija                                      | ne može se prigušiti                               |
| Ručno nadjačavanje                                    | ne postoji                                         |
| Funkcija ventila                                      | 3/2 bistabilan                                     |
| Radni tlak                                            | 1 bar...10 bar                                     |
| C vrijednost                                          | 28.13 l/sbar                                       |
| b vrijednost                                          | 0.28                                               |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 6200 l/min                                         |
| Operativni medij                                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                      | 3 -Jako opterećenje korozijom.                     |
| LABS sukladnost                                       | VDMA24364-B1 / B2-L                                |
| Srednja temperatura                                   | -10 °C...60 °C                                     |
| Temperatura okoline                                   | -10 °C...60 °C                                     |
| Vrsta montaže                                         | Instalacija linije<br>s prolaznim provrtom         |
| Položaj montaže                                       | po želji                                           |
| Smjer strujanja                                       | nije reverzibilan                                  |
| Težina proizvoda                                      | 1100 g                                             |
| Pneumatski priključak 1                               | G1/2                                               |
| Pneumatski priključak 2                               | G1/2                                               |
| Pneumatski priključak 3                               | G1                                                 |
| Materijalne brtve                                     | NBR<br>TPE-U (PU)                                  |
| Materijal za kućište                                  | Lijevani aluminij<br>PBT                           |