

Zaporni ventil HE-G3/4-LO

Broj dijela: 197135

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	Klipni ventil
Vrsta aktiviranja	ručno
Princip brtvljenja	mekana
Ispušna funkcija	ne može se prigušiti
Ručno nadjačavanje	ne postoji
Funkcija ventila	3/2 bistabilan
Radni tlak	1 bar...10 bar
C vrijednost	36.28 l/sbar
b vrijednost	0.21
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	8000 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Vrsta montaže	Instalacija linije s prolaznim provrtom
Položaj montaže	po želji
Smjer strujanja	nije reverzibilan
Težina proizvoda	1000 g
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	G3/4
Pneumatski priključak 3	G1
Materijalne brtve	NBR TPE-U (PU)
Materijal za kućište	Lijevani aluminij PBT