

Mnogostruki MHA1-PR10-3-PI-PCBM

Broj dijela: 197256

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Maksimalni broj položaja ventila	10
Radni tlak	0 bar...8 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 °C...40 °C
Vrsta montažnog ventila	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	M3
Pneumatski priključak 3	M5
Materijal spojne ploče	Kovana aluminijska legura