

Blok ležaja
CRLMC-80
Broj dijela: 197324

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	80
Na temelju norme	ISO 15552 (ranije također VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Položaj montaže	po želji
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 °C...80 °C
Težina proizvoda	482 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Pričvršćivanje materijala	elektropolirani visokolegirani čelik
Materijal ležaj	Plastično