

Terminal CPX

Broj dijela: 197330

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Električno upravljanje	Fieldbus integrirano upravljanje
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Klasa zaštite	IP65 IP67
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU direktivi o zaštiti od eksplozije (ATEX) prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK EX propisima prema UK RoHS propisima
KC oznaka	KC-EMC
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Recognized (OL)
Zaštita od eksplozije	Zona 2 (ATEX) Zona 2 (RU) Zona 2 (UKEX)
ATEX kategorija plina	II 3G
Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU	EPL Gc (GB) EPL Gc (RU)
Vrsta zaštite od paljenja Ex plin	Ex ec IIC T4 Gc X
Temperatura okoline Ex	-5°C <= Ta <= +50°C
LED indikatori	Status sabirnice Status kanala Status modula Status sustava
dijagnoza	Dijagnostička memorija Dijagnostika usmjerena na kanale i module Podnaponski moduli
Maksimalni ulazni volumen adrese	64 bajt
Maksimalni izlazni volumen adrese	64 bajt

Svojstvo	Vrijednost
Parametarizacija	Dijagnostičko ponašanje Failsafe-reakcija Forsiranje kanala Postavljanje signala
Vrijeme unutarnjeg ciklusa	< 1 ms
Područje pogonskog napona DC	18 V...30 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Maksimalno napajanje	16 A