

# Mnogostruki MHA2-PR2-3-M5

Broj dijela: 197447

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                         | Vrijednost                            |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Maksimalni broj položaja ventila | 2                                     |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom    |
| LABS sukladnost                  | VDMA24364-B1 / B2-L                   |
| Vrsta montaže priključna ploča   | s prolaznim provrtom<br>s H-tračnicom |
| Vrsta montažnog ventila          | s unutarnjim navojem                  |
| Pneumatski priključak 1/33       | M7                                    |
| Pneumatski priključak 2          | M5                                    |
| Pneumatski priključak 3/11       | M7                                    |
| Materijal spojne ploče           | Kovana aluminijska legura             |