

## Spiralno plastično crijevo

**PUN-10X1,5-S-1-BL**

Broj dijela: 197596

**FESTO**



## Podatkovni list

| Svojstvo                        | Vrijednost                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Radna duljina                   | 1 m                                                               |
| Vanjski Ø                       | 10 mm                                                             |
| Dužina bloka                    | 0.305 m                                                           |
| Unutra-Ø                        | 7 mm                                                              |
| Promjer namota                  | 80 mm                                                             |
| Broj zavoja                     | 9.5                                                               |
| Radni tlak ovisan o temperaturi | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Odobrenje                       | TÜV                                                               |
| Tijelo za izdavanje certifikata | B 013277 0506 00                                                  |
| Operativni medij                | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]                |
| LABS sukladnost                 | VDMA24364-B2-L                                                    |
| Temperatura okoline             | -35 °C...60 °C                                                    |
| Težina proizvoda                | 110 g                                                             |
| Pneumatski priključak           | za utični priključak, vanjski Ø 10 mm                             |
| boja                            | plava                                                             |
| Tvrdoća po Shoreu               | D 52 +/-3                                                         |
| Materijalno crijevo             | TPE-U (PU)                                                        |