

Spiralno plastično crijevo PUN-6X1-S-2-SW

Broj dijela: 197606

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Radna duljina	2 m
Vanjski Ø	6 mm
Dužina bloka	0.518 m
Unutra-Ø	4 mm
Promjer namota	46 mm
Broj zavoja	52
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Odobrenje	TÜV
Tijelo za izdavanje certifikata	B 013277 0506 00
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-35 °C...60 °C
Težina proizvoda	110 g
Pneumatski priključak	za utični priključak, vanjski Ø 6 mm za utičnu nazuvicu unutarnje Ø 4 mm sa preklopnom maticom za utičnu nazuvicu unutarnjeg Ø 4 mm
boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijalno crijevo	TPE-U (PU)