

# DUO spiralno plastično crijevo PUN-4X0,75-S-1,5-DUO-BS

Broj dijela: 197619

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                        | Vrijednost                                                                                                                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Radna duljina                   | 1.5 m                                                                                                                                 |
| Vanjski Ø                       | 4 mm                                                                                                                                  |
| Dužina bloka                    | 0.668 m                                                                                                                               |
| Unutra-Ø                        | 2.6 mm                                                                                                                                |
| Promjer namota                  | 25 mm                                                                                                                                 |
| Broj zavoja                     | 70                                                                                                                                    |
| Radni tlak ovisan o temperaturi | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                                                     |
| Odobrenje                       | TÜV                                                                                                                                   |
| Tijelo za izdavanje certifikata | B 013277 0506 00                                                                                                                      |
| Operativni medij                | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]                                                                                    |
| LABS sukladnost                 | VDMA24364-B2-L                                                                                                                        |
| Temperatura okoline             | -35 °C...60 °C                                                                                                                        |
| Težina proizvoda                | 84 g                                                                                                                                  |
| Pneumatski priključak           | za utični konektor vanjski Ø 4 mm<br>za utičnu nazuvicu unutarnje Ø 3 mm sa preklopnom maticom<br>za utičnu nazuvicu unutarnji Ø 3 mm |
| boja                            | plava / crna                                                                                                                          |
| Tvrdoća po Shoreu               | D 52 +/-3                                                                                                                             |
| Materijalno crijevo             | TPE-U (PU)                                                                                                                            |