

DUO spiralno plastično crijevo PUN-10X1,5-S-6-DUO-BS

Broj dijela: 197628

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Radna duljina	6 m
Vanjski Ø	10 mm
Dužina bloka	1.62 m
Unutra-Ø	7 mm
Promjer namota	80 mm
Broj zavoja	70
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Odobrenje	TÜV
Tijelo za izdavanje certifikata	B 013277 0506 00
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-35 °C...60 °C
Težina proizvoda	1520 g
Pneumatski priključak	za utični priključak, vanjski Ø 10 mm
boja	plava / crna
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijalno crijevo	TPE-U (PU)