

Brza vijčana spojnica

CK-1/4-PK-6

Broj dijela: 2030

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	4.9 mm
Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici	Brtveni prsten
Položaj montaže	po želji
Konstrukcija	ravnog oblika
Veličina spremnika	10
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Napomena o radnom tlaku	Voda: maksimalno 0,6 MPa pri maksimalno 50 °C
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] Voda (tekuća, bez leda)
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem Voda: G navoj moguć samo s brtvenim prstenom tipa OL kao dodatnim priborom
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Nazivni moment zatezanja	11 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 10 %
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/4
Pneumatski priključak 2	za crijevo vanjski Ø 8 mm za utičnu nazuvicu unutarnji Ø 6 mm s maticom
Materijal spojne matice	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Materijal otvora za uvrtnje	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal brtvenog prstena	PA ojačan TPE-U (PU)