

# Brza vijčana spojnica

## CK-1/4-PK-9

Broj dijela: 2031

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                                                        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazivna veličina                        | 8 mm                                                                                              |
| Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici         | Brtveni prsten                                                                                    |
| Položaj montaže                         | po želji                                                                                          |
| Konstrukcija                            | ravnog oblika                                                                                     |
| Veličina spremnika                      | 10                                                                                                |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon  | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                 |
| Napomena o radnom tlaku                 | Voda: maksimalno 0,6 MPa pri maksimalno 50 °C                                                     |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]<br>Voda (tekuća, bez leda)                     |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem<br>Voda: G navoj moguć samo s brtvenim prstenom tipa OL kao dodatnim priborom |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                                                |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                                                               |
| Temperatura okoline                     | -10 °C...60 °C                                                                                    |
| Nazivni moment zatezanja                | 11 Nm                                                                                             |
| Tolerancija na nazivni moment zatezanja | ± 10 %                                                                                            |
| Pneumatski priključak 1                 | Vanjski navoj G1/4                                                                                |
| Pneumatski priključak 2                 | za utičnu nazuvicu unutarnji Ø 9 mm s maticom                                                     |
| Materijal spojne matice                 | Kovana aluminijska legura, eloksirana                                                             |
| Materijal otvora za uvrtnje             | Kovana aluminijska legura, eloksirana                                                             |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                                                   |
| Materijal brtvenog prstena              | PA ojačan<br>TPE-U (PU)                                                                           |