

Spojna matica MCK-PK-3

Broj dijela: 205254

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Unutarnji navoj M6x0,75
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Pneumatski priključak 1	za crijevo vanjski Ø 4 mm za utičnu nazuvicu unutarnje Ø 3 mm sa preklopnom maticom
Materijal spojne matice	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS