


Blok ležaja
LBG-80-R3
Broj dijela: 2078797

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	80
Položaj montaže	po želji
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Metali s masenim udjelom većim od 5 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Temperatura okoline	-40 °C...150 °C
Maksimalna nosivost	6 kN
Težina proizvoda	1050 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Pričvršćivanje materijala	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal vijka	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalni osigurač	visokolegirani nehrđajući čelik