


Blok ležaja
LBG-100-R3
Broj dijela: 2078799

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	100
Položaj montaže	po želji
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Metali s više od 1% masenog udjela bakra isključeni su iz upotrebe. Tiskane ploče, kabeli, električni konektori i zavojnice su isključeni. Metali s više od 1% bakra kao legure su isključeni iz upotrebe. Iznimke su tiskane ploče, kabeli, električni konektori i zavojnice. Metali s više od 5% mase bakra isključeni su iz upotrebe. Tiskane ploče, kabeli, električni konektori i zavojnice su isključeni. Metali s više od 5% bakra kao legure su isključeni iz upotrebe. Iznimke su tiskane ploče, kabeli, električni konektori i zavojnice. Metali s više od 5% bakra, cinka ili nikla po masi isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Temperatura okoline	-40 °C...150 °C
Maksimalna nosivost	9 kN
Težina proizvoda	1375 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Pričvršćivanje materijala	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal vijka	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalni osigurač	visokolegirani nehrđajući čelik