

Rotacijski razdjelnik GF-3/8

Broj dijela: 2095

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	15 mm
Položaj montaže	po želji
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Normalan protok 1-2,1 (6-> 0)	4641 l/min
Normalan protok 1-2.X otvoren (6-> 0)	4647 l/min
Normalni nazivni protok 1.1-2.1	2969 l/min
Maks. broj okretaja	300 1/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	270 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G3/8
Pneumatski priključak 2	Unutarnji navoj G3/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura
Materijalna osovina	visokolegirani čelik