


Jednosmjerni ventil za kontrolu protoka GR-1/4

Broj dijela: 2101

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Jednosmjerna funkcija kontrole protoka
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Element za podešavanje	Nazubljeni vijak
Vrsta montaže	Instalacija linije
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice	370 l/min
Normalni nazivni protok u nepovratnom smjeru	150 l/min
Radni tlak	0.5 bar...10 bar
Temperatura okoline	-20 °C...75 °C
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Položaj montaže	po želji
Normalan protok u smjeru prigušnice 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bara, 87-> 0 psi)	570 l/min
Normalan protok u nepovratnom smjeru 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bara, 87-> 0 psi)	340 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-20 °C...75 °C
Težina proizvoda	80 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR

Svojstvo	Vrijednost
Materijal za regulacijski vijak	Čelik pocinčani