

Prigušni ventil GRO-1/4

Broj dijela: 2109

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija gasa
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Element za podešavanje	Nazubljeni vijak
Vrsta montaže	Instalacija linije
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice	350 l/min
Radni tlak	0 bar...10 bar
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura
Položaj montaže	po želji
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-20 °C...60 °C
Težina proizvoda	80 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za regulacijski vijak	Čelik pocinčani