

Spojna matica MCK-PK-6-KU

Broj dijela: 211292

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Unutarnji navoj M12x1
Radni tlak za puni temperaturni raspon	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Pneumatski priključak 1	za crijevo vanjski Ø 8 mm za utičnu nazuvicu unutarnji Ø 6 mm s preklopnom maticom
Materijal spojne matice	POM
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS