

Čep za brzo spajanje KS4-3/8-A

Broj dijela: 2155

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	7.85 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	756 l/min...1323 l/min
Nominalni protok normaliziran prema ISO 8778	819.5 l/min...1434.1 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Nazivni moment zatezanja	21.5 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 15 %
Težina proizvoda	29 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G3/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za brtvljenje navoja	PA66-GF30 / TPE-U
Podaci o materijalu	Mjed, niklani