


# Aksijalni komplet EAMM-A-D32-67A-S1

Broj dijela: 2256397

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                 | Vrijednost         |
|--------------------------|--------------------|
| Položaj montaže          | po želji           |
| LABS sukladnost          | VDMA24364 zona III |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C     |
| Relativna vlažnost       | 0 - 95 %           |
| Klasa zaštite            | IP65               |
| Temperatura okoline      | -10 °C...60 °C     |
| Prenosivi moment         | 6.5 Nm             |
| Težina proizvoda         | 410 g              |
| Pogon koda sučelja       | D32A<br>D32B       |
| Kod sučelja Motor In     | 67 A               |
| Napomena o materijalima  | U skladu s RoHS    |