


Aksijalni komplet EAMM-A-D40-67A-S1

Broj dijela: 2256695

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Prenosivi moment	12.5 Nm
Težina proizvoda	440 g
Pogon koda sučelja	D40A D40B
Kod sučelja Motor In	67 A
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS