


# Spojni kabel

## NEBV-C-S1WA25HS-K-2.5-N-LE25-S10

Broj dijela: 2265131

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                         | Vrijednost                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Na temelju norme                                 | DIN 47100                     |
| Oznaka linije                                    | bez držača znaka              |
| Učestalost priključivanja                        | 50                            |
| Težina proizvoda                                 | 460 g                         |
| Senzor električnog priključka 1, funkcija        | Stranica Field uređaja        |
| Senzor električnog priključka 1, dizajn          | Pravokutni                    |
| Električni priključak 1, vrsta priključka        | Utičnica                      |
| Električni priključak 1, utičnica za kabel       | pod kutom                     |
| Električni priključak 1, tehnika spajanja        | Sub-D                         |
| Električni priključak 1, broj pinova / žica      | 25                            |
| Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice  | 25                            |
| Električni priključak 1, vrsta montaže           | 2x vijak 4-40 UNC<br>s brtvom |
| Senzor električnog priključka 2, funkcija        | Kontrolna strana              |
| Električni priključak 2, vrsta priključka        | kabel                         |
| Električni priključak 2, tehnika spajanja        | otvoreni kraj                 |
| Električni priključak 2, broj pinova / žica      | 25                            |
| Područje pogonskog napona DC                     | 0 V...30 V                    |
| Opterećenje struje pri 40°C                      | 2.6 A                         |
| Priključak zaštitnog vodiča                      | nedostupan                    |
| Duljina kabela                                   | 2.5 m                         |
| Kvaliteta upravljanja                            | Standard                      |
| Radijus savijanja, fiksno polaganje kabela       | 41 mm                         |
| Radijus savijanja, fleksibilno provođenje kabela | 122 mm                        |
| Promjer kabela                                   | 10.2 mm                       |
| Tolerancija promjera kabela                      | ± 0,25 mm                     |
| Struktura kabela                                 | 25 x 0,34 mm <sup>2</sup>     |
| Nazivni presjek vodiča                           | 0.34 mm <sup>2</sup>          |
| Klasa zaštite                                    | IP65<br>IP67<br>IP69K         |
| Napomena o stupnju zaštite                       | u sastavljenom stanju         |

| Svojstvo                                               | Vrijednost                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Posebna svojstva                                       | lako se čisti                  |
| Temperatura okoline                                    | -5 °C...60 °C                  |
| Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela | -5 °C...60 °C                  |
| Temperatura skladištenja                               | -20 °C...40 °C                 |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)                  | prema EU RoHS direktivi        |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)                | prema UK RoHS propisima        |
| LABS sukladnost                                        | VDMA24364-B2-L                 |
| Napomena o materijalima                                | U skladu s RoHS                |
| Stupanj onečišćenja                                    | 3                              |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                       | 3 -Jako opterećenje korozijom. |
| Materijal omotača kabela                               | PVC                            |
| Boja omotača kabela                                    | Siva                           |
| Materijal za kućište                                   | PA ojačan                      |
| Boja kućišta                                           | sivo                           |
| Materijalni vijci                                      | Plemeniti čelik                |
| Materijalne brtve                                      | EPDM                           |
| Materijal utikačkih kontakata                          | Pozlaćena bronca               |
| Materijal izolacijske čahure                           | PVC                            |