

Spojnica
EAMC-16-20-3-8
Broj dijela: 2310368

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	3 mm
Montažni promjer 2	8 mm
Izvedbena veličina	16
Nazivna duljina	20 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	10000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	0.28 kgmm ²
Prenosivi moment	0.2 Nm
Težina proizvoda	8 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS