

Spojni kabel

NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

Broj dijela: 2384165

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	28 g
Električni priključak 1	2x kutna utičnica, M12, 3-polna
Električni priključak 2	Kutni utikač, M8, 4-polni
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40°C	2 A
Duljina kabela	0.2 m
Promjer kabela	2.9 mm
Struktura kabela	2 x 0,14 mm ²
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-25 °C...80 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)