

# Stezni rukavac EAMH-60-12-C18.1

Broj dijela: 2428520

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                 | Vrijednost             |
|--------------------------|------------------------|
| Izvedbena veličina       | 60                     |
| Položaj montaže          | po želji               |
| Maks. broj okretaja      | 6000 1/min             |
| LABS sukladnost          | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C         |
| Relativna vlažnost       | 0 - 95 %               |
| Temperatura okoline      | -10 °C...60 °C         |
| Maseni moment inercije   | 1.22 kgmm <sup>2</sup> |
| Težina proizvoda         | 26 g                   |
| Napomena o materijalima  | U skladu s RoHS        |