

Stezni rukavac EAMH-110-19-C34

Broj dijela: 2429559

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	110
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	5000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	29.9 kgmm ²
Težina proizvoda	188 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS