

Amortizer DYSC-20-18-Y1F

Broj dijela: 2479149

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	20
Hod	18 mm
Prigušenje	samopodešavajući
Položaj montaže	po želji
Detekcija položaja	bez
Maksimalna brzina udarca	3 m/s
Resetirajte vrijeme na sobnoj temperaturi	0.3 s
Vrijeme ponovnog postavljanja na minimalnu temperaturu okoline	1 s
Način rada	potiskujući jednoraadni
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Duljina prigušenja	16 mm
Maksimalna sila udarca	3000 N
Maksimalna potrošnja energije po taktu	38 J
Maksimalna potrošnja energije po satu	80000 J
Maksimalna rezidualna energija	0.32 J
Obnavljanje snage	10 N
Min. sila umetanja	100 N
Težina proizvoda	370 g
Područje mase	100 kg
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Pocinčani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik