

Komplet za zaustavljanje DADP-ES-Q12-25

Broj dijela: 2536504

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	25
Raspon podešavanja kuta zakretanja	0 deg...270 deg
Položaj montaže	po želji
Fino podešavanje	-6 deg
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	180 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal se zaustavlja	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal poluga	Berilijeva bronca poniklana
Materijal za pranje	Kovana aluminijska legura, eloksirana