

Brtveni prsten NPAS-C1-R-G14-P-FD-P10

Broj dijela: 2652517

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Veličina spremnika	10
Položaj montaže	po želji
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] Voda (tekuća, bez leda) Steam
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	-20 °C...120 °C
Nazivni moment zatezanja	20 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 10 %
Težina proizvoda	0.05 g
Pneumatski priključak	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	PEEK