


# Komplet za zaustavljanje EADP-ES-R3-25

Broj dijela: 2721599

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                           | Vrijednost                               |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                 | 25                                       |
| Raspon podešavanja kuta zakretanja | 0 deg...325 deg                          |
| Položaj montaže                    | po želji                                 |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC   | 1 - mala izloženost koroziji             |
| LABS sukladnost                    | VDMA24364-B2-L                           |
| Temperatura skladištenja           | -20 °C...60 °C                           |
| Temperatura okoline                | 0 °C...50 °C                             |
| Maseni moment tromosti JO          | 1 kgcm <sup>2</sup>                      |
| Težina proizvoda                   | 210 g                                    |
| Vrsta montaže                      | s unutarnjim navojem                     |
| Napomena o materijalima            | U skladu s RoHS                          |
| Materijal se zaustavlja            | Berilijeva bronca poniklana              |
| Materijal prirubnice               | Kovana aluminijska legura<br>anodizirana |
| Držač materijala                   | Kovana aluminijska legura<br>eloksirani  |