


Aksijalni komplet EAMM-A-D50-100A

Broj dijela: 2733784

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	83.2 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	6000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	34.8 kgmm ²
Prenosivi moment	17 Nm
Težina proizvoda	1140 g
Pogon koda sučelja	D50
Kod sučelja Motor In	100 A
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS