

Spojnica
EAMC-42-50-10-19
Broj dijela: 2733794

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	10 mm
Montažni promjer 2	19 mm
Izvedbena veličina	42
Nazivna duljina	50 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	6000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	34.8 kgmm ²
Prenosivi moment	17 Nm
Težina proizvoda	147 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS