


# Aksijalni komplet EAMM-A-D50-70A-S1

Broj dijela: 2734287

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                 | Vrijednost             |
|--------------------------|------------------------|
| Nazivna duljina          | 69.2 mm                |
| Položaj montaže          | po želji               |
| Maks. broj okretaja      | 6000 1/min             |
| LABS sukladnost          | VDMA24364 zona III     |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C         |
| Relativna vlažnost       | 0 - 95 %               |
| Klasa zaštite            | IP65                   |
| Temperatura okoline      | -10 °C...60 °C         |
| Maseni moment inercije   | 34.8 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi moment         | 17 Nm                  |
| Težina proizvoda         | 740 g                  |
| Pogon koda sučelja       | D50                    |
| Kod sučelja Motor In     | 70 A                   |
| Napomena o materijalima  | U skladu s RoHS        |